



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Červená |
| Číslo objednávky | <a href="#">9200300000</a>   |
| Typ              | LIS 1,5M3,5 V  |
| GTIN (EAN)       | 40322484 10125   |
| Množství         | 100 items  |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 5.8 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.2283 inch |
| Šířka          | 21.6 mm | Šířka (v palcích)   | 0.8504 inch |
| Čistá hmotnost | 0.63 g  |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Technické údaje

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Izolovaný vidlicový konektor kabelu 1,5 mm <sup>2</sup> / M3,5 |
|---------------|--|

### Konektory

|                            |                     |                             |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max.        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Izolace                    | K dispozici         | Rozměry (šroub)             | M 3,5               |
| Rozměry                    | M 3,5               | Materiál - plast            | PVC                 |
| Identifikační barva        | červená barva       | Hustota připojení (S1)      | 0.75 mm             |
| Délka připojení (l)        | 17.8 mm             | Vnitřní průměr (d1)         | 3.7 mm              |
| Délka plastové objímky (b) | 11.3 mm             | Průměr plastové objímky (D) | 4 mm                |
| Vnější průměr (d)          | 6.4 mm              |                             |                     |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HTI 15                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9014400000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6                      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9006120000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| objednávky |                            | 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování                           |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6 G                    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9202850000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování     |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |