



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Červená |
| Číslo objednávky | 9200320000 |
| Typ | LIS 1,5M5 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10149 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 5.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2283 inch |
| Šířka | 22.4 mm | Šířka (v palcích) | 0.8819 inch |
| Čistá hmotnost | 0.62 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Izolovaný vidlicový konektor kabelu 1,5 mm ² / M5 |
|---------------|--|

Konektory

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² |
| Izolace | K dispozici | Rozměry (šroub) | M 5 |
| Rozměry | M 5 | Materiál - plast | PVC |
| Identifikační barva | červená barva | Hustota připojení (S1) | 0.75 mm |
| Délka připojení (l) | 17.8 mm | Vnitřní průměr (d1) | 5.3 mm |
| Délka plastové objímky (b) | 11.3 mm | Průměr plastové objímky (D) | 4 mm |
| Vnější průměr (d) | 8.1 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HTI 15 | Verze |
| Číslo | 9014400000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Číslo | 9006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , |
| objednávky | | 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Verze |
| Číslo | 9202850000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Množství | 1 ST | |