

Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá |
| Číslo objednávky | 9200480000 |
| Typ | LIP 6R14 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.315 inch |
| Šířka | 28.15 mm | Šířka (v palcích) | 1.1083 inch |
| Čistá hmotnost | 1.7 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Izolovaný kolíkový konektor kabelu 6,0 mm ² L=14 mm |
|---------------|--|


Konektory

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Průřez vodiče, max. | 6 mm ² | Průřez vodiče, min. | 4 mm ² |
| Izolace | K dispozici, PVC | Rozměry (délka pinu) | 14 mm |
| Rozměry | 14,0 mm | Materiál - plast | PVC |
| Délka 1 (l1) | 22 mm | Identifikační barva | žlutá barva |
| Vnější průměr hřídele (d3) | 2.7 mm | Délka plastové objímky (b) | 13.5 mm |
| Průměr plastové objímky (D) | 6.6 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Nákresy



Příslušenství**Crimping tools**

Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Číslo | 9006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Verze |
| Číslo | 9202850000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Množství | 1 ST | |