


**LIB 6B26 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">9200510000</a>   |
| Typ              | LIB 6B26 VF  |
| GTIN (EAN)       | 40322484 10354   |
| Množství         | 100 items  |

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 8.3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.3268 inch |
| Šířka          | 26 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.0236 inch |
| Čistá hmotnost | 2.15 g |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Izolovaný styčnickový konektor 6,0 mm <sup>2</sup> L=26,0 mm |
|---------------|--|

## Konektory

|                     |                   |                             |                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Průřez vodiče, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Izolace             | K dispozici       | Rozměry (délka pinu)        | 26 mm             |
| Rozměry             | 26,0 mm           | Materiál - plast            | PVC               |
| Identifikační barva | žlutá barva       | Průměr plastové objímky (D) | 6 mm              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

Drawings



## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CTI 6                      | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">9006120000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování           |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">9202850000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |