

## LID 6M5 R


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Izolovaný kulatý konektor z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">9200690000</a>
Typ	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	4032248410538
Množství	100 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-03-31T00:00:00+02:00

## LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.3189 inch
Šířka	23.8 mm	Šířka (v palcích)	0.937 inch
Čistá hmotnost	1.59 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Kruhová zástrčka s měděnou objímkou 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
---------------	---


## Konektory

Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>
Izolace	K dispozici	Rozměry (kulatý konektor)	ø 5 mm
Rozměry	ø 5 mm	Materiál - plast	PVC
Identifikační barva	žlutá barva	Délka plastové objímky (b)	13 mm
Průměr plastové objímky (D)	5.8 mm	Vnější průměr (d)	5 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Nákresy**



## LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	<a href="#">9202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	