

Objednávky pouze na  
požádání



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatic stripper and crimper
Číslo objednávky	<a href="#">9200750000</a>
Typ	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	490 mm	Hloubka (v palcích)	19.2913 inch
Výška	420 mm	Výška (v palcích)	16.5354 inch
Šířka	450 mm	Šířka (v palcích)	17.7165 inch
Čistá hmotnost	55000 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	0,14 - 2,5 (~AWG 16-13)	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 2 s	Spotřební materiál	otočené kontakty
Připojení stlačeného vzduchu	5 bar	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		