

Objednávky pouze na
požádání



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Verze | Automatic stripper and crimper |
| Číslo objednávky | 9200750000 |
| Typ | CA INDENT |
| GTIN (EAN) | 4032248411801 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 490 mm | Hloubka (v palcích) | 19.2913 inch |
| Výška | 420 mm | Výška (v palcích) | 16.5354 inch |
| Šířka | 450 mm | Šířka (v palcích) | 17.7165 inch |
| Čistá hmotnost | 55000 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Rozsah odizolování | 0,14 - 2,5 (~AWG 16-13) | Hlavice | Elektropneumatický |
| Doba pulzu | přibližně 2 s | Spotřební materiál | otočené kontakty |
| Připojení stlačeného vzduchu | 5 bar | Elektrické připojení | 100-240 V / 50/65 Hz |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |