



Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B krimpování
Číslo objednávky	9201040000
Typ	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	533 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kontaktů AFK s plochým břitem s otevřenými úchyty k zalisování	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Weidmüller FEKO ZRV	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 12
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.2 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Krimpování - typ/profil	B krimpování
-----------------------	---------------------	-------------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Podobné ilustraci

