


MULTI-STRIPAX AWG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| Číslo objednávky | 9202230000 |
| Typ | MULTI-STRIPAX AWG |
| GTIN (EAN) | 4032248486168 |
| Množství | 1 items |

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technické údaje

www.weidmueller.com

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 40 mm | Hloubka (v palcích) | 1.5748 inch |
| Výška | 85 mm | Výška (v palcích) | 3.3464 inch |
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9.8425 inch |
| Čistá hmotnost | 520.28 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Technické údaje

| | |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Nástroj k odizolování a stříhání na vodiče AWG s izolací PVC a PTFE atd. |
|---------------|--|

Nástroje k odizolování

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Typ kabelu | AWG vodič s PTFE a PVC izolací | Měděný kabel – pružný, max. | 6 mm ² |
| Průřez vodiče (kapacita odřezávání) | 6 mm ² | max. kapacita odřezávání, pevné | 2.5 mm ² |
| max. kapacita odřezávání, splétané | 6 mm ² | max. kapacita odřezávání, páska | 10,2 mm x 4 mm |
| Odizolovací rozsah AWG, max. | 16 AWG | Odizolovací rozsah AWG, min. | 26 AWG |
| Délka odizolování, min. | 2 mm | Průřez vodiče, max. | 6 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.12 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------|
| Typ | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | Verze |
| Číslo | 9204550000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | Verze |
| Číslo | 9204570000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL | Verze |
| Číslo | 9203730000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | Verze |
| Číslo | 9202270000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | Verze |
| Číslo | 9202260000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX ASI | Verze |
| Číslo | 9202300000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX AWG | Verze |
| Číslo | 9202280000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| Množství | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | Verze |
| Číslo | 9205770000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX POF | Verze |
| Číslo | 1212770000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | AIE MULTI-STRIPAX PV | Verze |
| Číslo | 1204280000 | Insert |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | ERAN MULTI-STRIPAX | Verze |
| Číslo | 9203100000 | Spare stop set |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | ERME MULTI-STRIPAX | Verze |
| Číslo | 9203070000 | Spare cutting blade |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| Množství | 1 ST | |