

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Tool case with contents
Číslo objednávky	<a href="#">9202460000</a>
Typ	PRO CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4032248493425
Množství	1 items
Balení	Krabice

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	170 mm	Hloubka (v palcích)	6.6929 inch
Výška	400 mm	Výška (v palcích)	15.748 inch
Šířka	480 mm	Šířka (v palcích)	18.8976 inch
Čistá hmotnost	6179 g		

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Technické údaje**

Popis výrobku	Kufřík na nářadí
---------------	------------------

**Třídění**

Balení	Krabice
--------	---------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PRO CASE LEER	Verze	
Číslo	<a href="#">9202470000</a>	Assortment box	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248495788		
Množství	1 ST		

### Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 25	Verze	
Číslo	<a href="#">9001540000</a>	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190138271		
Množství	1 ST		

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8	Verze
Číslo	<a href="#">9002650000</a>	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

### Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo	<a href="#">1444050000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky		0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118248593	
Množství	1 ST	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	
Číslo	<a href="#">9025430000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ST		

### Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 12	Verze	
Číslo	<a href="#">9030060000</a>	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190337827		
Množství	1 ST		

### s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT DIGI PRO	Verze
Číslo	<a href="#">9918870000</a>	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248405756	
Množství	1 ST	

## s LED displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT COMBI PRO	Verze
Číslo	<a href="#">9918860000</a>	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248405749	
Množství	1 ST	

## Nářadí



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> až 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Verze
Číslo	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248359165	
Množství	1 ST	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	FRZ S 160	Verze	
Číslo	<a href="#">9046370000</a>	Pliers	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248357673		
Množství	1 ST		

### VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SE HD 180	Verze	
Číslo	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248357635		
Množství	1 ST		

### VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KBZ 180	Verze
Číslo	<a href="#">9046290000</a>	Pliers
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248356485	
Množství	1 ST	

### VDE-izolované ploché a půlkulaté kleště



- až 1000 V (AC) a 1500 V (DC)  
ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900
- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
  - bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
  - Vyrobeno z nárazuvzdorného, teple a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
  - Elastická zóna úchopu a pevné jádro
  - Vysoce leštěný povrch
  - Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RZ 160	Verze
Číslo	<a href="#">9046360000</a>	Pliers
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248357666	
Množství	1 ST	

### VDE izolované speciální kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AIZ 160	Verze
Číslo	<a href="#">9046440000</a>	Pliers
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248357772	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

### Klíče od skřínky



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Verze
Číslo	<a href="#">9918130000</a>	Univeral key
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248371112	
Množství	1 ST	

### Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swifty® CS“


Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swifty® CS a sada Swifty® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm<sup>2</sup> plných a 2,5 mm<sup>2</sup> ohebných.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SWIFTY CS SET	Verze
Číslo	<a href="#">9006060000</a>	Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248257638	
Množství	1 ST	

### Sety nástrčných klíčů

Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.



## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze
Číslo	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266609	
Množství	1 ST	
Typ	SKS 2,0-8,0 MR	Verze
Číslo	<a href="#">9008870000</a>	socket wrenches
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266623	
Množství	1 ST	

### Momentový šroubovák



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Verze
Číslo	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388332	
Množství	1 ST	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Verze	
Číslo	<a href="#">2749580000</a>	Montážní nástroj	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118896329		
Množství	1 ST		

### Set neizolovaných šroubováků



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Verze	
Číslo	<a href="#">2749200000</a>	Souprava šroubováku	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118895506		
Množství	1 ST		

### Sada nástavců E6.3



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX 11	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2748110000</a>	Montážní nástroj	
GTIN (EAN)	4050118894493		
Množství	1 ST		