

**CRIMPSET CTI 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: CTI 6, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5
Číslo objednávky	<a href="#">9202600000</a>
Typ	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Množství	1 items
Balení	Plastový box

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12.9921 inch
Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3.1102 inch
Šířka	413 mm	Šířka (v palcích)	16.2598 inch
Čistá hmotnost	4796.62 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Technické údaje

Popis výrobku	Sada obsahuje nástroj k nalisování o průřezu až 6 mm <sup>2</sup> , nástroj k odizolování a izolované konektory
---------------	---

## Třídění

Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	CTI 6	Číslo AEH	1900 pcs.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	


## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M5 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200240000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup>
objednávky		- 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200250000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup>
objednávky		- 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Množství	100 ST	

### Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 6R14 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200480000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410323	
Množství	100 ST	


## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kruhová kabelová oka




Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 2,5M5 V	Verze	
Číslo	<a href="#">9200180000</a>		kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248409808		
Množství	100 ST		

### Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 2,5F638 R	Verze	
Číslo	<a href="#">9200560000</a>		kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248410408		
Množství	100 ST		

### Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200460000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410309	
Množství	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200470000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410316	
Množství	100 ST	

### Spojový konektor




Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF	Verze
Číslo	<a href="#">9200510000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410354	
Množství	100 ST	

### Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200090000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409853	
Množství	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### Vidlicová kabelová oka




Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIS 6M6 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200430000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410279	
Množství	100 ST	

### Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Číslo	<a href="#">9200540000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410385	
Množství	100 ST	

### Spojový konektor



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze
Číslo	<a href="#">9200500000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410347	
Množství	100 ST	

### Vidlicová kabelová oka




Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIS 1,5M4 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200310000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410132	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200380000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410224	
Množství	100 ST	

### Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200100000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409860	
Množství	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LIR 2,5M6 V	Verze
Číslo	<a href="#">9200190000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410019	
Množství	100 ST	

## Vložky




- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Verze
Číslo	<a href="#">9202310000</a>	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486687	
Množství	1 ST	

## Objímky na kabelová oka



- Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou
- Běžně dostupné designy
  - Nepájené
  - S kónickým vstupem

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	<a href="#">9200520000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Číslo	<a href="#">9200570000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410415	
Množství	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Spojový konektor



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze
Číslo	<a href="#">9200490000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410330	
Množství	100 ST	

### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC80 PC	Verze
Číslo	<a href="#">9202330000</a>	Nářadí, Prázdná krabice / skříň
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486700	
Množství	1 ST	