

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Krabice na sortiment, Barevný kód: DIN
Číslo objednávky	9202640000
Typ	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12.9921 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	413 mm	Šířka (v palcích)	16.2598 inch
Čistá hmotnost	3050.96 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Kontakty k nalisování s izolovanými konektory a dutinky vodičů s plastovými manžetami
---------------	---

Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	DIN
Číslo AEH	2000 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze
Číslo	9019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120931	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Verze
Číslo	9019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190099077	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Verze
Číslo	9019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090623	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Verze
Číslo	9019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153793	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	9019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	9019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze
Číslo	9019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151607	
Množství	100 ST	

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M6 V	Verze
Číslo	9200250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Množství	100 ST	

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Číslo	9028460000	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Číslo	9028450000	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ST	

Kolíková kabelová oka




Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 6R14 V	Verze
Číslo	9200480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410323	
Množství	100 ST	

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 2,5M5 V	Verze
Číslo	9200180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409808	
Množství	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Číslo	9200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm², 1.5
objednávky		mm² - 2.5 mm², Modrá
GTIN (EAN)	4032248410408	
Množství	100 ST	

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Číslo	9200460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5
objednávky		mm², Červená
GTIN (EAN)	4032248410309	
Množství	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Číslo	9200470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5
objednávky		mm², Modrá
GTIN (EAN)	4032248410316	
Množství	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Spojový konektor




Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF	Verze
Číslo	9200510000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410354	
Množství	100 ST	

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Číslo	9200090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409853	
Množství	100 ST	

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER CARRY LITE 55	Verze
Číslo	9202000000	Nářadí, Prázdná krabice / skříň
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248481231	
Množství	1 ST	

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Číslo	9200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410385	
Množství	100 ST	

Spojový konektor



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze
Číslo	9200500000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5 mm², Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410347	
Množství	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kruhová kabelová oka




Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Číslo	9200100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409860	
Množství	100 ST	

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Číslo	9200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410415	
Množství	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Spojový konektor**

Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze
Číslo objednávky	9200490000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5 mm², Červená
GTIN (EAN)	4032248410330	
Množství	100 ST	