

BIT E6,3 1,2X6,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů

Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Vložka šroubováku
Číslo objednávky	9202740000
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	BIT E6,3 1,2X6,5X70

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	14.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Plochý bit 1,2 x 6,5 x 70
---------------	---------------------------

Elektrický šroubovák

Váha	15.4 g
------	--------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	6.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1.2 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Délka čepele	70 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		