

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
Číslo objednávky	9202850000
Typ	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	689.78 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5-6 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm ²	
Krimpování - typ/profil	Oválné krimpování, Souběžné krimpování	
Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	20 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá
	Číslo krimpovací stanice	3
	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	12 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	10 AWG
	Barva krimpovací stanice	Žlutá barva


Důležitá poznámka

Informace o produktu	Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.
----------------------	--

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy



Příslušenství

Konektor na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491790000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301540	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491810000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301380	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491820000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301670	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491850000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301687	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491830000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301830	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Verze
Číslo	1491840000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301823	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Verze
Číslo	9200580000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410422	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Verze
Číslo	9200590000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410439	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIF 6M638 R	Verze
Číslo	9200600000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410446	
Množství	100 ST	

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Verze
Číslo	9200530000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410378	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Číslo	9200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410385	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Verze
Číslo	9200550000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410392	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Číslo	9200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410408	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Číslo	9200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410415	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Verze
Číslo	1491620000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301526	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verze
Číslo	1491630000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301489	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491650000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301519	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Verze
Číslo	1491660000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301410	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491670000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301502	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491680000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301618	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Verze
Číslo	1491640000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301557	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Verze
Číslo	1491730000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301700	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verze
Číslo	1491740000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301472	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Verze
Číslo	1491690000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301717	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491710000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301663	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491720000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301564	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Verze
Číslo	1491750000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301816	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Verze
Číslo	1491760000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301588	
Množství	100 ST	

Bifurkační objímky na kabelová oka



Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5T638 R	Verze
Číslo	9200610000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410453	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Verze
Číslo	9200620000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410460	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6T638 R	Verze
Číslo	9200630000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410477	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Objímky kabelových ok, plně izolované



Plně izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 RF	Verze
Číslo	9200640000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410484	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Verze
Číslo	9200650000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410491	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6F638 RF	Verze
Číslo	9200660000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410507	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Verze
Číslo	1491860000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301915	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491870000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301908	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Verze
Číslo	1491880000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301748	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491890000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301786	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491910000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301847	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Verze
Číslo	1491920000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301694	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491930000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301762	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491940000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301922	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Verze
Číslo	1491950000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301946	
Množství	100 ST	

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQI-M10/-1	Verze
Číslo	1492130000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302158	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Verze
Číslo	1492340000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302295	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M10/-6	Verze
Číslo	1492410000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302363	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M12/-2,5	Verze
Číslo	1492350000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302059	
Množství	100 ST	

Datum vytvoření 27.02.2026 10:40:39 MEZ

Příslušenství

Typ	KQI-M12/-6	Verze
Číslo	1492420000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Verze
Číslo	1492150000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Verze
Číslo	1492090000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
objednávky		mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Verze
Číslo	1492140000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Verze
Číslo	1492180000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Verze
Číslo	1492270000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Verze
Číslo	1492100000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
objednávky		mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Verze
Číslo	1492170000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Verze
Číslo	1492250000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Verze
Číslo	1492110000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
objednávky		mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	KQI-M4/-1	Verze
Číslo	1492200000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302301	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Verze
Číslo	1492290000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302172	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/-6	Verze
Číslo	1492370000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302264	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Verze
Číslo	1492190000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302165	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Verze
Číslo	1492280000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302141	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Verze
Číslo	1492120000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302042	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Verze
Číslo	1492220000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302110	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-2,5	Verze
Číslo	1492310000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302271	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-6	Verze
Číslo	1492380000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302219	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/-1	Verze
Číslo	1492210000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302004	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQI-M5/S/2,5	Verze
Číslo	1492300000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302332	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M6/-1	Verze
Číslo	1492230000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302400	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M6/-2,5	Verze
Číslo	1492320000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302417	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M6/-6	Verze
Číslo	1492390000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302509	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M8/-1	Verze
Číslo	1492240000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302066	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M8/-2,5	Verze
Číslo	1492330000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302325	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M8/-6	Verze
Číslo	1492400000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302257	
Množství	100 ST	

Vidlicová kabelová oka



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQIG-M10/-6	Verze
Číslo	1491320000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301199	
Množství	100 ST	

Datum vytvoření 27.02.2026 10:40:39 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

Příslušenství

Typ	KQIG-M3,5/-1	Verze
Číslo	1492530000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Verze
Číslo	1492610000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-1	Verze
Číslo	1492520000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Verze
Číslo	1492600000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-1	Verze
Číslo	1492550000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Verze
Číslo	1492630000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-6	Verze
Číslo	1491270000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Verze
Číslo	1492540000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Verze
Číslo	1492620000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-1	Verze
Číslo	1492580000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	KQIG-M5/-2,5	Verze
Číslo	1492640000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302448	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-6	Verze
Číslo	1491280000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301311	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-1	Verze
Číslo	1492590000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302318	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Verze
Číslo	1491260000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301182	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-6	Verze
Číslo	1491290000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301328	
Množství	100 ST	
Typ	KQIG-M8/-6	Verze
Číslo	1491310000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301298	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3 V	Verze
Číslo	9200290000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410118	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Verze
Číslo	9200300000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410125	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 1,5M4 V	Verze
Číslo	9200310000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410132	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 1,5M5 V	Verze
Číslo	9200320000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410149	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	LIS 1,5M6 V	Verze
Číslo	9200330000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410156	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3 V	Verze
Číslo	9200350000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410170	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Verze
Číslo	9200360000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410187	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M4 V	Verze
Číslo	9200370000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410194	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Verze
Číslo	9200380000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410224	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 2,5M6 V	Verze
Číslo	9200390000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410231	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 6M10 V	Verze
Číslo	9200450000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410293	
Množství	50 ST	
Typ	LIS 6M4 V	Verze
Číslo	9200410000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410255	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 6M5 V	Verze
Číslo	9200420000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410262	
Množství	100 ST	
Typ	LIS 6M6 V	Verze
Číslo	9200430000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410279	
Množství	100 ST	

CTI 6 G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIS 6M8 V	Verze
Číslo	9200440000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410286	
Množství	50 ST	

Háčková kabelová oka



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Verze
Číslo	1312440000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118115055	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Číslo	1233340000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118210972	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Verze
Číslo	1312450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118115130	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Číslo	1233330000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118016901	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Verze
Číslo	1312470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118114980	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Verze
Číslo	1216230000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118000337	
Množství	100 ST	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Verze
Číslo	9036290000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248175925	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Verze
Číslo	9036300000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248175932	
Množství	100 ST	

Spojový konektor



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze
Číslo	9200490000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410330	
Množství	100 ST	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze
Číslo	9200500000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410347	
Množství	100 ST	
Typ	LIB 6B26 VF	Verze
Číslo	9200510000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410354	
Množství	100 ST	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Verze
Číslo	1491540000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301649	
Množství	100 ST	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1491550000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301731	
Množství	100 ST	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491560000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301656	
Množství	100 ST	

CTI 6 G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VSTI/4,0-6,0	Verze
Číslo	1491570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4050118301809	
Množství	100 ST	

Paralelní konektory



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VPLI/0,1-0,5	Verze
Číslo	1491450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301595	
Množství	100 ST	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1491460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301366	
Množství	100 ST	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301571	
Množství	100 ST	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Verze
Číslo	1491480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301359	
Množství	100 ST	

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA


- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSI/0,1-0,5	Verze
Číslo	1491370000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301625	
Množství	100 ST	
Typ	KSI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1491380000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301441	
Množství	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491390000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301458	
Množství	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491410000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301632	
Množství	100 ST	
Typ	KSI/4,0-6,0	Verze
Číslo	1491420000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118300994	
Množství	100 ST	
Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Číslo	9200460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410309	
Množství	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Číslo	9200470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410316	
Množství	100 ST	
Typ	LIP 6R14 V	Verze
Číslo	9200480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410323	
Množství	100 ST	

Zásuvný rozvaděč



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA


- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1491770000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301465	
Množství	100 ST	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491780000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301373	
Množství	100 ST	

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M3 V	Verze
Číslo	9200070000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409839	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 1,5M3,5 V	Verze
Číslo	9200080000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409846	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Číslo	9200090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409853	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Číslo	9200100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409860	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 1,5M6 V	Verze
Číslo	9200110000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409730	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	LIR 1,5M8 V	Verze
Číslo	9200120000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409747	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M10 V	Verze
Číslo	9200210000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410033	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3 V	Verze
Číslo	9200150000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409778	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Verze
Číslo	9200160000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409785	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M4 V	Verze
Číslo	9200170000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409792	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M5 V	Verze
Číslo	9200180000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248409808	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Verze
Číslo	9200190000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410019	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 2,5M8 V	Verze
Číslo	9200200000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410026	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 6M10 V	Verze
Číslo	9200270000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410095	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 6M4 V	Verze
Číslo	9200230000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410057	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIR 6M5 V	Verze
Číslo	9200240000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Verze
Číslo	9200250000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Množství	100 ST	
Typ	LIR 6M8 V	Verze
Číslo	9200260000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
Množství	100 ST	

Kulatá zástrčka



Izolovaný kulatý konektor z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LID 1,5M4 R	Verze
Číslo	9200670000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410514	
Množství	100 ST	
Typ	LID 2,5M5 R	Verze
Číslo	9200680000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410521	
Množství	100 ST	
Typ	LID 6M5 R	Verze
Číslo	9200690000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410538	
Množství	100 ST	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1492040000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301779	
Množství	100 ST	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1492050000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301861	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	VRSTI/4,0-6,0	Verze
Číslo	1492060000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
objednávky		- 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4050118301885	
Množství	100 ST	

Objímky na kulaté zástrčky



Plně izolované objímky kulatých konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LID 1,5F4 RF	Verze
Číslo	9200700000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410545	
Množství	100 ST	
Typ	LID 2,5F5 RF	Verze
Číslo	9200710000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410552	
Množství	100 ST	
Typ	LID 6,0F5 RF	Verze
Číslo	9200720000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410569	
Množství	100 ST	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Verze
Číslo	1491980000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301939	
Množství	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1491990000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301878	
Množství	100 ST	
Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Verze
Číslo	1492010000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301960	
Množství	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Objímky kulatých konektorů, plně izolované




Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Verze
Číslo	1492020000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301984	
Množství	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Verze
Číslo	1492030000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301854	
Množství	100 ST	

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M10 V	Verze
Číslo	2792000000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675073192	
Množství	100 ST	

Příslušenství**Náhradní díly**

Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Číslo	1121010000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ST	