



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, černá
Číslo objednávky	<a href="#">9202870000</a>
Typ	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Množství	100 items
Balení	volné

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.26 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, černá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	14.5 mm
Průměr objímky (D2)	7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	24.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	18 mm
Průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

