

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednáací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, černá
Číslo objednávky	9202870000
Typ	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Množství	100 items
Balení	volné

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.26 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, černá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	14.5 mm
Průměr objímky (D2)	7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	24.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	18 mm
Průřez vodiče	1.5 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

