


ERME MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Spare cutting blade
Číslo objednávky	9203070000
Typ	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Délka	85 mm	Délka (v palcích)	3.3464 inch
Čistá hmotnost	11 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Technické údaje

Popis výrobku	Náhradní stříhač Multi-Stripax
---------------	--------------------------------

Nástroje k odizolování

max. kapacita odřezávání, pevné	2.5 mm ²	max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm ²
max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		