



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
  - Odolné proti teplotě do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová
Číslo objednávky	<a href="#">9203620000</a>
Typ	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	403224856506 1
Množství	100 items
Balení	volné

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.51 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, slonovinová	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.6 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	7.1 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.6 mm
L1 v mm	22.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	15 mm
Průřez vodiče	10 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Miscellaneous

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

