



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Šedá
Číslo objednávky	9203630000
Typ	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
Množství	500 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.26 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, šedá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.9 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	4.7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm
L1 v mm	20.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	15 mm
Průřez vodiče	4 mm ²	Barevný kód	Miscellaneous

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

