


H0,34/11 S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Tyrkysová
Číslo objednávky	9204090000
Typ	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Množství	500 items
Balení	volné

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.04 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, tyrkysová Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	0.85 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm
Průměr objímky (D2)	2.6 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	11.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 22
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	6 mm
Průřez vodiče	0.34 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

