

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2-pólová zkoušečka napětí, typ 1156
Číslo objednávky	9204230000
Typ	COMBI CHECK 2MM
GTIN (EAN)	4032248616497
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2021-01-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	VT COMBI PRO

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	204 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Popis výrobku	Tester napětí až do 690 V / 100 Hz LED
---------------	--

Měřicí a testovací zařízení

Kategorie rozsahu měření	CAT III - 690V/ CAT IV - 400V	Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC
Jmenovité napětí, min.	6 V	Rozsah měření AC napětí	6-690 V
Rozsah měření DC napětí	690 V	Provozní teplota, max.	45 °C
Provozní teplota, min.	-15 °C	Zobrazení DC napětí	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zobrazení AC napětí	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Frekvenční rozsah, max.	100 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Displej	LED
Stupeň krytí	IP65	Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA
Zkouška propojení	Ano - vizuální + akustické	Zkouška izolace	6 kV
Špičkový napěťový odpor	8 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		