


H0,75/15S W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 9 mm, Světle modrá, Bílá |
| Číslo objednávky | 9204240000 |
| Typ | H0,75/15S W |
| GTIN (EAN) | 4032248621545 |
| Množství | 500 items |
| Balení | volné |

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E354986 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.09 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, bílá | Verze | standard |
|---------------|--|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1.2 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 9 mm |
| Průměr objímky (D2) | 2.8 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.25 mm |
| L1 v mm | 15.00 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 18 |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm | Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče | 0.75 mm ² | Barevný kód | Weidmueller |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

