



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	9204780000
Typ	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2.9527 inch
Průměr	19 mm	Čistá hmotnost	255.2 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Technické údaje

Popis výrobku	Kotevní šroub s ložisky 19,0 x 75,0 mm
---------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		