


IE-KOK-V5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Sheet holes |
| Číslo objednávky | 9204790000 |
| Typ | IE-KOK-V5 |
| GTIN (EAN) | 4032248693153 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 22.2 mm | Výška (v palcích) | 0.874 inch |
| Šířka | 22.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.874 inch |
| Čistá hmotnost | 730 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Technické údaje

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Popis výrobku | Hranaté otvory 22,0 x 22,0 mm |
|---------------|-------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000156 | ETIM 9.0 | EC000156 |
| ETIM 10.0 | EC000156 | ECLASS 14.0 | 21-04-51-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-16 | | |

Nákresy

Příklad použití

