



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Otvory v plechu |
| Číslo objednávky | 9204820000 |
| Typ | KOK-52X36 |
| GTIN (EAN) | 4032248693757 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 36 mm | Výška (v palcích) | 1.4173 inch |
| Šířka | 52 mm | Šířka (v palcích) | 2.0472 inch |
| Čistá hmotnost | 2100 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Technické údaje

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Hranaté otvory obdélník 52,0 x 36,0 mm |
|---------------|---|

Nástroje na řezání

| | |
|---------------------|---|
| Instalační velikost | 3 |
|---------------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002691 | ETIM 9.0 | EC002691 |
| ETIM 10.0 | EC002691 | ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 | | |

Nákresy

Příklad použití

