

KOK-68X68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	9204840000
Typ	KOK-68X68
GTIN (EAN)	403224869377 1
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Výška	68 mm	Výška (v palcích)	2.6772 inch
Šířka	68 mm	Šířka (v palcích)	2.6772 inch
Čistá hmotnost	4180 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory 68,0 x 68,0 mm
---------------	-------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Nákresy

Příklad použití

