

**KOK-86X36****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	<a href="#">9204850000</a>
Typ	KOK-86X36
GTIN (EAN)	4032248693788
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	86 mm	Šířka (v palcích)	3.3858 inch
Čistá hmotnost	3166 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory obdélník 86,0 x 36,0 mm
---------------	---

### Nástroje na řezání

Instalační velikost	6
---------------------	---

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

**Nákresy**

**Příklad použití**

