



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	9204870000
Typ	KOK-112X36
GTIN (EAN)	4032248693801
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	112 mm	Šířka (v palcích)	4.4094 inch
Čistá hmotnost	4200 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory obdélník 112,0 x 36,0 mm
---------------	--

Nástroje na řezání

Instalační velikost	8
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Nákresy

Příklad použití

