

## KOS-M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Not suitable for stainless steel!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	<a href="#">9204920000</a>
Typ	KOS-M40
GTIN (EAN)	4032248694150
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Průměr	40.5 mm	Čistá hmotnost	379 g
--------	---------	----------------	-------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

**Technické údaje**

Popis výrobku	Otvory M40 v desce
---------------	--------------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

**Nákresy**

**Příklad použití**

