



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Sheet holes                |
| Číslo objednávky | <a href="#">9205010000</a> |
| Typ              | KOHS 19                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248694242              |
| Množství         | 1 items                    |

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|        |       |                |       |
|--------|-------|----------------|-------|
| Průměr | 19 mm | Čistá hmotnost | 246 g |
|--------|-------|----------------|-------|

**Shoda produktu s prostředím**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

**Technické údaje**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Popis výrobku | Hydraulický šroub o Ø<br>19,0 mm |
|---------------|----------------------------------|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002691    | ETIM 9.0    | EC002691    |
| ETIM 10.0   | EC002691    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |