

**SUPER CUT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Pliers                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">9205150000</a> |
| Typ              | SUPER CUT                  |
| GTIN (EAN)       | 4032248698950              |
| Množství         | 1 items                    |

## SUPER CUT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 128 mm  | Šířka (v palcích) | 5.0394 inch |
| Čistá hmotnost | 51.04 g |                   |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

## Technické údaje

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Elektronické diagonální štípací kleště |
|---------------|--|

## Kleště

|                                  |                |                          |    |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|----|
| Průměr vodiče, max. (H)          | 2 mm           | Ochranná izolace, 1000 V | Ne |
| Tvar (diagonální štípací kleště) | kuželová hlava |                          |    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000165    | ETIM 9.0    | EC000165    |
| ETIM 10.0   | EC000165    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-11 |             |             |