

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítidla usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, Zkoušečka propojení pro datové kabely
Číslo objednávky	920540000
Typ	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Množství	1 items

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2.5591 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	135 mm	Šířka (v palcích)	5.3149 inch
Čistá hmotnost	355 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Technické údaje

Popis výrobku Testery průchodnosti

Měřicí a testovací zařízení

Přívod	9V baterie	Typ připojení	RJ45, USB A, USB B
Displej	LED	Stupeň krytí	IP44
Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61010	Bzučák	Ne
Rozměry vzdálené skříňky	65 x 28 x 27 mm	Délka kabelu při testování, max.	1000 m
Hmotnost vzdálené skříňky	30 g		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

Nákresy

Příklad použití



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



Všeobecné objednací údaje

Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Verze	
Číslo objednávky	9004810000	Testovací nástroje, Baterie	
GTIN (EAN)	4008190050665		
Množství	1 ST		