

## CTIN CM 1.6/2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4-drážkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9205430000</a>
Typ	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	230 mm	Šířka (v palcích)	9.0551 inch
Čistá hmotnost	1175 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kontaktů HD, HE a ConCept M10/M5, 0,14-6 mm <sup>2</sup>	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26	Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování
-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		