

BIT E6.3 0.5X3.0X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů

Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Vložka šroubováku
Číslo objednávky	9205600000
Typ	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4032248772902
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2022-03-01T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	BIT E6.3 0.5X3.0X110

BIT E6.3 0.5X3.0X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4.3307 inch
Čistá hmotnost	11 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s plochým hrotem 0,5 x 3,0 x 110
---------------	--------------------------------------

Elektrický šroubovák

Váha	15 g
------	------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tloušťka čepele (A)	0.5 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Délka čepele	110 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		