

Objednávky pouze na
požádání



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatic stripper and crimper
Číslo objednávky	9205790000
Typ	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	400 mm	Hloubka (v palcích)	15.748 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18.1102 inch
Šířka	530 mm	Šířka (v palcích)	20.8661 inch
Čistá hmotnost	48000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	Pouze pro kabelovou dutinku 10,0 mm ² s límcem	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Nalisování koncovek	Trapézové
Délka nalisování koncovek	12 - 18 mm	Spotřební materiál	volná kabelová oka, S plastovým límcem a bez ní
Připojení stlačeného vzduchu	5 bar	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		