

SAIL-M12GM8W-3-8.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

Všeobecné objednací údaje

| | |
|---------------------------|--|
| Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M8, Počet pólů : 3, 8.4 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| Číslo objednávky | 9457980840 |
| Typ | SAIL-M12GM8W-3-8.4U |
| GTIN (EAN) | 4050118627657 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| Poslední datum objednávky | 2026-09-30T00:00:00+02:00 |
| Alternativní výrobek | SAIL-M12GM8W-3-10U |

SAIL-M12GM8W-3-8.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|--------|----------------|----------|
| Průměr | 3.6 mm | Čistá hmotnost | 172.48 g |
|--------|--------|----------------|----------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Délka kabelu | 8.4 m | Barva opláštění | černá (podobná odstínu RAL 9005) |
| Odolnost vůči olejům | Yes | Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
| Průřez jádra | 0.25 mm ² | Stíněný | Ne |
| Halogen | Ne | Izolace | PP |
| Zrychlení | 5 m/s ² | Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
| Poloměr ohybu, min., stacionární | 5 *průměr | Cykly ohybu | 5 mil. |
| Odolnost proti šíření ohně | v souladu s IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 | Rychlost | 3.33 m/s |
| Materiál pláště | PUR | Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
| Hydrolyza a odolnost proti mikrobům | Ano | Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) | Zesítěné vyzářování | Ne |
| Odolnost vůči jiskrákům ze sváření | Ne | Integrované uzemnění | No |
| Barevné kódování | hnědá, modrá, černá | Odolnost proti zkrutu | 180 °/m |
| Teplotní rozpětí, stacionární | -50...80 °C | Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
| Cykly ohybu v krutu | > 5 Mio. | Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...60 °C |
| Délka krutu | 1 m | Počet pólů | 3 |
| Vnější průměr | 3.6 mm + 0.15 mm | | |

Všeobecné technické údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Připojovací závit | M12 / M8 | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| LED | Ne | Verze | pin, rovný – patice 90° |
| Hlavní materiál krytu | PUR | Odpor izolace | 108 Ω |
| Jmenovité napětí | 60 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Stupeň krytí | IP69, IP65, IP66 | Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Závažnost znečištění | 3 | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek, Mosaz poniklovaná |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | | |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------|
| Odpor izolace | 108 Ω | Jmenovité napětí | 60 V |
|---------------|-------|------------------|------|

Datum vytvoření 07.07.2026 05:18:06 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

SAIL-M12GM8W-3-8.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Konektor, pravý**

| | |
|-----------------|--|
| Zástrčka vpravo | M8, IP69, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, LED, nestíněné |
|-----------------|--|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP69, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
|----------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

SAIL-M12GM8W-3-8.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres



Male, straight

Rozměrový výkres



Angled socket

Schéma pólů



4
Male

Schéma pólů



4
Socket

Schéma připojení



Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F