



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závít pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 550 mm, Šířka: 555 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">9502920000</a>
Typ	MP TBF 60/60
GTIN (EAN)	4032248032334
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	550 mm	Výška (v palcích)	21.6535 inch
Šířka	555 mm	Šířka (v palcích)	21.8503 inch
Čistá hmotnost	4620 g		

## Teploty

Provozní teplota
------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Přišroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		