


Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 192 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 20.50, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	9512250000
Typ	WQV 70N/3
GTIN (EAN)	4008190403935
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.7323 inch
Výška	51 mm	Výška (v palcích)	2.0079 inch
Šířka	9.5 mm	Šířka (v palcích)	0.374 inch
Čistá hmotnost	37.75 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 192 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 20.50 mm

Všeobecně

Počet pólů 3

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo	9004500000	Miscellaneous tools
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ST	

pomocná připojení



Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 25.2/8/6.4	Verze
Číslo	1967110000	W řada, Distanční pouzdro
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248739196	
Množství	5 ST	