

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich



Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 125 mm, Šířka: 175 mm, Hloubka: 125 mm, Základní materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
Číslo objednávky	9535340000
Typ	MPC 12/17/12 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009237
Množství	1 items

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	125 mm	Hloubka (v palcích)	4.9212 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4.9212 inch
Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6.8898 inch
Čistá hmotnost	525 g		

Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	3	M12	4
M16	3		

Kabelové průchodky, pravá strana

M16	4	M20	4
M12	6		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Provedení povrchu	neošetřené
Odolnost proti nárazu	IK08	Stupeň krytí	IP66, IP67
Základní materiál	PC	Materiál těsnění	Polyuretan
Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm	Integrální upevnění	díky samořezným šroubům
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Víko - počet šroubů	4
Přístupové otevírání: šířka	171.5 mm	Přírubová deska	Ne
Víko	Ano	Přístupové otevírání: výška	121.5 mm
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava,		

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Balící průmysl, Výroba
strojů

Číslo certifikátů, kryt

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008
001ISS00

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Upevňovací materiál



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SC MPC	Verze
Číslo	9535640000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby,
objednávky		Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4032248009428	Ocel, galvanizovaná
Množství	100 ST	

Závěs



Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

Všeobecné objednací údaje

Typ	HG MPC	Verze
Číslo	9535590000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní
objednávky		materiál: Plast
GTIN (EAN)	4032248009329	
Množství	1 ST	

Externí montážní oka



Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Číslo	9535600000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Plast
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009381	
Množství	1 ST	

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	1283440000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118073362	
Množství	1 ST	

Zemnicí kolík

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	1277220000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Mosaz
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118067019	
Množství	1 ST	

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	1277250000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	

Zemnicí kolík


Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	1283430000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze	
Číslo	1567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033491		
Množství	100 ST		

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze	
Číslo	1868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248440405		
Množství	10 ST		
Typ	DAE M12 PA LONG	Verze	
Číslo	1868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248440429		
Množství	10 ST		

MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 12/17	Verze	
Číslo	9535560000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 125 mm, Šířka: 175 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248009299		
Množství	1 ST		

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessories

TS 15



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037598	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 4.13 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653106	
Množství	20 ST	

TS 35



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037600	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653120	
Množství	20 ST	