

### Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdna polykarbonátová skříň), Prázdny plášť, rovný, Výška: 175 mm, Šířka: 175 mm, Hloubka: 100 mm, Základní materiál: PC, neošetřené, Světle šedá
Číslo objednávky	<a href="#">9535390000</a>
Typ	MPC 17/17/10 7035
GTIN (EAN)	4032248015276
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3.937 inch
Výška	175 mm	Výška (v palcích)	6.8898 inch
Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6.8898 inch
Čistá hmotnost	570 g		

### Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	4	M12	6
M16	4		

### Kabelové průchodky, pravá strana

M16	4	M12	6
-----	---	-----	---

### Svislá montáž

Počet DIN lišt a svorek (10 mm <sup>2</sup> , horizontální)	1x11	Počet DIN lišt a svorek (2,5 mm <sup>2</sup> , horizontální)	1x22
Počet DIN lišt a svorek (4 mm <sup>2</sup> , horizontální)	1x19	Počet DIN lišt a svorek (6 mm <sup>2</sup> , horizontální)	1x14

### Svislá montáž

Počet DIN lišt a svorek (10 mm <sup>2</sup> , vertikální)	1x11	Počet DIN lišt a svorek (2,5 mm <sup>2</sup> , vertikální)	1x22
Počet DIN lišt a svorek (4 mm <sup>2</sup> , vertikální)	1x19	Počet DIN lišt a svorek (6 mm <sup>2</sup> , vertikální)	1x14

### Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Provedení povrchu	neošetřené
Odolnost proti nárazu	IK08	Stupeň krytí	IP66, IP67
Základní materiál	PC	Materiál těsnění	Polyuretan
Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm	Integrovaní upevnění	díky samořezným šroubům
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Víko - počet šroubů	4
Přístupové otevírání: šířka	171.5 mm	Přírubová deska	Ne
Víko	Ano	Přístupové otevírání: výška	171.5 mm
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava,		

**Technické údaje**Balící průmysl, Výroba  
strojů**Číslo certifikátů, kryt**Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008  
001ISS00**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## Příslušenství

### Upevňovací materiál



#### Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SC MPC	Verze
Číslo	<a href="#">9535640000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby,
objednávky		Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4032248009428	Ocel, galvanizovaná
Množství	100 ST	

### Závěs



#### Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HG MPC	Verze
Číslo	<a href="#">9535590000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní
objednávky		materiál: Plast
GTIN (EAN)	4032248009329	
Množství	1 ST	

### Externí montážní oka



#### Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

## MPC 17/17/10 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Číslo	<a href="#">9535600000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací
objednávky		oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Základní
GTIN (EAN)	4032248009381	materiál: Plast
Množství	1 ST	

### Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

### Zemní kolík

#### Příslušenství



## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067019	Mosaz
Množství	1 ST	
Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	

### Zemnicí kolík

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

### Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo	<a href="#">1567480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ST	

## Příslušenství

### Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	<a href="#">1868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	
Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	<a href="#">1868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	

### MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



### Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 17/17	Verze
Číslo	<a href="#">9535570000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
objednávky		deska, Výška: 148 mm, Šířka: 148 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní
GTIN (EAN)	4032248009305	materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované
Množství	1 ST	

## Příslušenství

### TS 35

#### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">8000037600</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653120	
Množství	20 ST	