

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdna polykarbonátová skříň), Prázdny plášť, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 75 mm, Základní materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Číslo objednávky	9535450000
Typ	MPC 17/25/07 7035
GTIN (EAN)	4032248015313
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2.9527 inch
Výška	175 mm	Výška (v palcích)	6.8898 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	574.64 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	4	M12	6
M16	4		

Kabelové průchodky, pravá strana

M16	7	M20	6
M12	9		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x11
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Provedení povrchu	neošetřené
Odolnost proti nárazu	IK08	Stupeň krytí	IP66, IP67
Základní materiál	Polykarbonát	Materiál těsnění	Polyuretan
Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm	Integrální upevnění	díky samořezným šroubům
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Víko - počet šroubů	4
Přístupové otevírání: šířka	246.5 mm	Přírubová deska	Ne
Víko	Ano	Přístupové otevírání: výška	171.5 mm
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava,		

MPC 17/25/07 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Technical data**Balící průmysl, Výroba
strojů**Číslo certifikátů, kryt**Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008
001ISS00**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	1868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	

MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 17/25	Verze
Číslo	9535580000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
objednávky		deska, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Základní materiál: Ocelové
GTIN (EAN)	4032248009312	plechy, galvanizované, galvanizované
Množství	1 ST	

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	1868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	

Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	1283430000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

Zemnicí kolík



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	1277250000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	1283440000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zemnicí kolík




Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	1277220000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067019	Mosaz
Množství	1 ST	

Upevňovací materiál



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SC MPC	Verze
Číslo	9535640000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby,
objednávky		Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4032248009428	Ocel, galvanizovaná
Množství	100 ST	

Závěs



Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HG MPC	Verze
Číslo	9535590000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní materiál: Plast
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009329	
Množství	1 ST	

Externí montážní oka




Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Číslo	9535600000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Plast
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009381	
Množství	1 ST	

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo	1567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ST	

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

TS 35

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037600	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653120	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Verze
Číslo objednávky	8000037601	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 114 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653137	
Množství	20 ST	