



Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, rovný, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 100 mm, Základní materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Číslo objednávky	9535470000
Typ	MPC 17/25/10 7035
GTIN (EAN)	4032248016808
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3.937 inch
Výška	175 mm	Výška (v palcích)	6.8898 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	754 g		

Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	4	M12	6
M16	4		

Kabelové průchodky, pravá strana

M16	7	M20	6
M12	9		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Svislá montáž


WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x11
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Provedení povrchu	neošetřené
Odolnost proti nárazu	IK08	Stupeň krytí	IP66, IP67
Základní materiál	Polykarbonát	Materiál těsnění	Polyuretan
Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm	Integrální upevnění	díky samořezným šroubům
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Víko - počet šroubů	4
Přístupové otevírání: šířka	246.5 mm	Přírubová deska	Ne
Víko	Ano	Přístupové otevírání: výška	171.5 mm
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava,		

Technické údajeBalící průmysl, Výroba
strojů**Číslo certifikátů, kryt**Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008
001ISS00**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



MPC 17/25/10 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MPC




Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 17/25	Verze
Číslo	9535580000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009312	
Množství	1 ST	

Externí montážní oka




Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

Všeobecné objednací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Číslo	9535600000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Plast
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009381	
Množství	1 ST	

Závěs




Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HG MPC	Verze
Číslo	9535590000	MPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní materiál: Plast
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009329	
Množství	1 ST	

Upevňovací materiál**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	SC MPC	Verze
Číslo	9535640000	MPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby, Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizovaná
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009428	
Množství	100 ST	

Zemnicí kolík**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	1277220000	Klippon POK (prázdňá polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Mosaz
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118067019	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	1283440000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	1277250000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	1283430000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

Ventilační zátky – DAE




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	1868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	1868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo	1567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ST	

Příslušenství

TS 35

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037600	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653120	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Verze
Číslo objednávky	8000037601	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 114 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653137	
Množství	20 ST	