

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 150 mm, Základní materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní |
| Číslo objednávky | 9535500000 |
| Typ | MPC 17/25/15 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4032248015344 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 150 mm | Hloubka (v palcích) | 5.9055 inch |
| Výška | 175 mm | Výška (v palcích) | 6.8898 inch |
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9.8425 inch |
| Čistá hmotnost | 787.6 g | | |

Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M20 | 4 | M12 | 6 |
| M16 | 4 | | |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 7 | M20 | 6 |
| M12 | 9 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|--|------|---|------|
| Počet DIN lišt a svorek (10 mm ² , horizontální) | 1x19 | Počet DIN lišt a svorek (16 mm ² , horizontální) | 1x9 |
| Počet DIN lišt a svorek (2,5 mm ² , horizontální) | 1x37 | Počet DIN lišt a svorek (35 mm ² , horizontální) | 1x7 |
| Počet DIN lišt a svorek (4 mm ² , horizontální) | 1x31 | Počet DIN lišt a svorek (6 mm ² , horizontální) | 1x23 |

Svislá montáž

| | | | |
|--|------|---|------|
| Počet DIN lišt a svorek (10 mm ² , vertikální) | 1x19 | Počet DIN lišt a svorek (16 mm ² , vertikální) | 1x15 |
| Počet DIN lišt a svorek (2,5 mm ² , vertikální) | 1x37 | Počet DIN lišt a svorek (35 mm ² , vertikální) | 1x11 |
| Počet DIN lišt a svorek (4 mm ² , vertikální) | 1x31 | Počet DIN lišt a svorek (6 mm ² , vertikální) | 1x23 |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| Tloušťka materiálu | 3.5 mm | Provozní teplota, max. | 130 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Připojení víka | 4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu |
| Návod k instalaci | Šroubová montáž | Provedení povrchu | neošetřené |
| Odolnost proti nárazu | IK08 | Stupeň krytí | IP66, IP67 |
| Základní materiál | PC | Materiál těsnění | Polyuretan |
| Utahovací moment šroubů víka | 0.8 Nm | Integrovaná upevnění | díky samořezným šroubům |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Připojení krytu | Otvory 4,5 mm | Víko - počet šroubů | 4 |
| Přístupové otevírání: šířka | 246.5 mm | Přírubová deska | Ne |
| Víko | Ano | Přístupové otevírání: výška | 171.5 mm |
| Místa využití | Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů | | |

Číslo certifikátů, kryt

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DoC DE PS2420 201008 001ISS00 |
|---------------------------------|----------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MPC




Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MP MPC 17/25 | Verze |
| Číslo | 9535580000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248009312 | |
| Množství | 1 ST | |

Externí montážní oka




Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | MF MPC | Verze |
| Číslo | 9535600000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Plast |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248009381 | |
| Množství | 1 ST | |

Závěs




Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

MPC 17/25/15 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HG MPC | Verze |
| Číslo | 9535590000 | MPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní materiál: Plast |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248009329 | |
| Množství | 1 ST | |

Upevňovací materiál**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SC MPC | Verze |
| Číslo | 9535640000 | MPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby, Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizovaná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248009428 | |
| Množství | 100 ST | |

Zemní kolík**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277220000 | Klippon POK (prázdňá polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Mosaz |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | |
| Množství | 1 ST | |

Příslušenství

Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Mosaz |
| Množství | 1 ST | |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Číslo | 1868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Číslo | 1868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| Množství | 10 ST | |

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze | |
| Číslo | 1567480000 | Verze | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | | |
| Množství | 100 ST | | |

TS 35

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | Verze | |
| Číslo | 8000037600 | Verze | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 | | |
| Množství | 20 ST | | |
| Typ | TS35X7.5 ST MPC1725 HOR | Verze | |
| Číslo | 8000037601 | Verze | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 114 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118653137 | | |
| Množství | 20 ST | | |