

FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Střední polykarbonátové kryty

Řada krytů FPC je další generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství společnosti Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | FPC (prázdna polykarbonátová skříň), Prázdny plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 132 mm, Základní materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní |
| Číslo objednávky | 9535680000 |
| Typ | FPC 20/20/13 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4032248009794 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 132 mm | Hloubka (v palcích) | 5.1968 inch |
| Výška | 200 mm | Výška (v palcích) | 7.874 inch |
| Šířka | 200 mm | Šířka (v palcích) | 7.874 inch |
| Čistá hmotnost | 1074.48 g | | |

Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| M20 | 6 | M12 | 20 |
| M63 | 1 | M40 | 1 |
| M32 | 2 | M25 | 4 |
| M50 | 1 | M16 | 11 |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 4 | M63 | 1 |
| M16 | 11 | M40 | 1 |
| M50 | 1 | M32 | 2 |
| M20 | 6 | M12 | 20 |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x8 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x7 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x17 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x5 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x14 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x10 |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x8 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x7 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x17 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x5 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x14 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x10 |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Tloušťka materiálu | 3.5 mm | Provozní teplota, max. | 130 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Připojení víka | 4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu |
| Provedení povrchu | neošetřené | Odolnost proti nárazu | IK08 |
| Stupeň krytí | IP66, IP67 | Základní materiál | PC |
| Materiál těsnění | Polyuretan | Utahovací moment šroubů víka | 0.8 Nm |
| Integrovaná upevnění | díky samořezným šroubům | Připojení krytu | Otvory 7,5 mm |
| Víko - počet šroubů | 4 | Přístupové otevírání: šířka | 196.5 mm |
| Přírubová deska | Ne | Víko | Ano |

FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje


| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|
| Přístupové otevírání: výška | 196.5 mm | Místa využití | Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů |
|-----------------------------|----------|---------------|--|

Číslo certifikátů, kryt

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DE PS2420 220224 003ISS00 |
|---------------------------------|------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |



FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Číslo | 1868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Číslo | 1868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| Množství | 10 ST | |

Zemní kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |

Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Mosaz |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |

Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277220000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Mosaz |
| Množství | 1 ST | |

Závěs




Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HG FPC | Verze |
| Číslo | 9535990000 | FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Výška: 40 |
| objednávky | | mm, Šířka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Plast, Světle |
| GTIN (EAN) | 4032248009701 | šedá |
| Množství | 1 ST | |

Externí montážní oka



Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | MF FPC | Verze |
| Číslo | 9536040000 | FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací |
| objednávky | | oka, Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Základní |
| GTIN (EAN) | 4032248009442 | materiál: Polyamid, Polyamid 66, Světle šedá |
| Množství | 1 ST | |

FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

FPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MP FPC 20/20 | Verze |
| Číslo | 9535920000 | FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 150 mm, Šířka: 185 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248009640 | |
| Množství | 1 ST | |

TS 35

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X7.5 ST FPC 20 HOR | Verze |
| Číslo | 8000037557 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118653212 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | TS35X7.5 ST FPC 20 VER | Verze |
| Číslo | 8000037558 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118653229 | |
| Množství | 20 ST | |

FPC 20/20/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 15



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | TS15X5 ST FPC 20 VER | Verze |
| Číslo objednávky | 8000037604 | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované |
| GTIN (EAN) | 4050118653168 | |
| Množství | 20 ST | |