

## FPC 30/30/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Podobné ilustraci



#### Střední polykarbonátové kryty

Řada krytů FPC je další generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

#### Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství společnosti Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 132 mm, Základní materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
Číslo objednávky	<a href="#">9535740000</a>
Typ	FPC 30/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009848
Množství	1 items

## FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5.1968 inch
Výška	300 mm	Výška (v palcích)	11.811 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	2074 g		

## Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21

## Kabelové průchodky, pravá strana

M25	8	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	3
M20	12	M12	38

## Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

## Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Provedení povrchu	neošetřené	Odolnost proti nárazu	IK08
Stupeň krytí	IP66, IP67	Základní materiál	PC
Materiál těsnění	Polyuretan	Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm
Integrovaná upevnění	díky samořežným šroubům	Připojení krytu	Otvory 7,5 mm
Víko - počet šroubů	4	Přístupové otevírání: šířka	296.5 mm
Přírubová deska	Ne	Víko	Ano

**FPC 30/30/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Přístupové otevírání: výška	296.5 mm	Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
-----------------------------	----------	---------------	------------------------------------------------------------------------

**Číslo certifikátů, kryt**

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
---------------------------------	------------------------------

**Klasifikace**


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**FPC 30/30/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## FPC 30/30/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	<a href="#">1868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	<a href="#">1868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	

## Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

## FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Zemnicí kolík

## Příslušenství



## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

## Zemnicí kolík

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067019	Mosaz
Množství	1 ST	

## FPC 30/30/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

### Závěs



Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HG FPC	Verze
Číslo	<a href="#">9535990000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Výška: 40 mm, Šířka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Plast, Světle šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009701	
Množství	1 ST	

### Externí montážní oka



Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF FPC	Verze
Číslo	<a href="#">9536040000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Základní materiál: Polyamid, Polyamid 66, Světle šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009442	
Množství	1 ST	

### FPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



## FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	MP FPC 30/30	Verze
Číslo	<a href="#">9535950000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 260 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248009671	
Množství	1 ST	

## TS 35

## Příslušenství



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Verze
Číslo	<a href="#">8000037559</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653236	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Verze
Číslo	<a href="#">8000037561</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653250	
Množství	20 ST	