

### Podobné ilustraci



#### Střední polykarbonátové kryty

Řada krytů FPC je další generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

#### Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství společnosti Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Základní materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Číslo objednávky	<a href="#">9535770000</a>
Typ	FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009862
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5.1968 inch
Výška	300 mm	Výška (v palcích)	11.811 inch
Šířka	400 mm	Šířka (v palcích)	15.748 inch
Čistá hmotnost	2624 g		

### Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	18	M12	56
M63	3	M40	4
M32	5	M25	12
M50	4	M16	30

### Kabelové průchodky, pravá strana

M25	8	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	3
M20	12	M12	38

### Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

### Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

### Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3.5 mm	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Provedení povrchu	neošetřené	Odolnost proti nárazu	IK08
Stupeň krytí	IP66, IP67	Základní materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění	Polyuretan	Utahovací moment šroubů víka	0.8 Nm
Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům	Připojení krytu	Otvory 7,5 mm
Víko - počet šroubů	4	Přístupové otevírání: šířka	396.5 mm
Přírubová deska	Ne	Víko	Ano

**Technické údaje**

Přístupové otevírání: výška	296.5 mm	Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
-----------------------------	----------	---------------	--


**Číslo certifikátů, kryt**

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
---------------------------------	------------------------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	<a href="#">1868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	<a href="#">1868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	

### Zemní kolík

#### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

## Příslušenství

### Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

### Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067019	Mosaz
Množství	1 ST	

### Závěs




Řada MPC, panty, sada po 2 kusech

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HG FPC	Verze
Číslo	<a href="#">9535990000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Výška: 40
objednávky		mm, Šířka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Plast, Světle
GTIN (EAN)	4032248009701	šedá
Množství	1 ST	

### Externí montážní oka



Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF FPC	Verze
Číslo	<a href="#">9536040000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací
objednávky		oka, Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Základní
GTIN (EAN)	4032248009442	materiál: Polyamid, Polyamid 66, Světle šedá
Množství	1 ST	

## FPC 30/40/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### FPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MP FPC 30/40	Verze	
Číslo	<a href="#">9535960000</a>	FPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 260 mm, Šířka: 360 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248009688		
Množství	1 ST		

### TS 35

Příslušenství



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Verze	
Číslo	<a href="#">8000037561</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118653250		
Množství	20 ST		
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Verze	
Číslo	<a href="#">8000037560</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 365 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118653243		
Množství	20 ST		