



Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 150 mm, Šířka: 185 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	9535920000
Typ	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5.9055 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Čistá hmotnost	288 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Typ upevnění	Příšroubováno	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Příslušenství**TS 15**

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037604	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653168	
Množství	20 ST	

TS 35

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037558	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653229	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Verze
Číslo objednávky	8000037557	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653212	
Množství	20 ST	