



Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 200 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	9535930000
Typ	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0591 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7.874 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	468 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Typ upevnění	Příšroubováno	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Příslušenství**TS 35**

Příslušenství

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037558	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653229	
Množství	20 ST	

TS 15

Příslušenství

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037604	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653168	
Množství	20 ST	

TS 35

Příslušenství



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Verze	
Číslo objednávky	8000037559	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované	
GTIN (EAN)	4050118653236		
Množství	20 ST		