



Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 260 mm, Šířka: 360 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	9535960000
Typ	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0591 inch
Výška	260 mm	Výška (v palcích)	10.2362 inch
Šířka	360 mm	Šířka (v palcích)	14.1732 inch
Čistá hmotnost	1040 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Typ upevnění	Příšroubováno	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Příslušenství**TS 35**

Příslušenství

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Verze
Číslo objednávky	8000037561	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653250	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Verze
Číslo objednávky	8000037560	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 365 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653243	
Množství	20 ST	