


**MP FPC 40/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 360 mm, Šířka: 560 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">9535980000</a>
Typ	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Množství	1 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0591 inch
Výška	360 mm	Výška (v palcích)	14.1732 inch
Šířka	560 mm	Šířka (v palcích)	22.0472 inch
Čistá hmotnost	2316 g		

## Teploty

Provozní teplota
------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Typ upevnění	Příšroubováno	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Accessories

## TS 35

## Příslušenství



## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">8000037562</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 365 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653267	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">8000037563</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 565 mm, se slotem, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653274	
Množství	20 ST	